


# 20RFM5 LOCO ECONOMY



návod na montáž tieniaceho krytu pre UBNT NanoStation LOCO M5

## TK - tieniaci kryt



1. vložíme NanoStation LOCO M5 do TK, zasunieme telo držiaka ( DM60 alebo DV85 ) do plastového skeletu

2. skrutkami M4x8 zafixujeme telo držiaka o TK v dvoch bodoch ( označené šípkami )

**podložte každú skrutku M4x8 priloženými podložkami DIN125 a DIN127 ( pérová ) !**

3. zafixujeme plastový kryt NanoStation LOCO M5 o telo držiaka pomocou skrutky M4x16

4. skompletujeme držiak TK ( úchytka " V " + žralok )  
pre DM60 → VB + Z3D + príslušenstvo  
pre DV85 → V85 + Z1D + príslušenstvo



**20RFM5LOCO**

## technické parametre

názov	montáž na trubku	nastavenie elevácie	hmotnosť
20RFM5LOCO + <b>DM60</b>	<b>27 – 52 mm</b>	-10° až + 40°	0,66 kg
20RFM5LOCO + <b>DV85</b>	<b>32 – 70 mm</b>	-10° až + 40°	0,77 kg

typ	materiál	povrchová úprava	rozmery TK
TK Economy	Fe plech 1mm	galvanické zinkovanie	127 x 192 x 51 mm
TK Excelent	nerez plech 0,8mm	1.4301+2B matný	127 x 194 x 50 mm



**DM60**




**DV85**

## Radiation pattern envelope ( RPE )



V - polarization



— NanoStation LOCO M5 +  
shield 20RFM5 LOCO  
Economy

— NanoStation LOCO M5  
independently



### Tieniaci kryt 20RFM5 LOCO

- ▶ účinne potláča rušiace signály v rozsahu 5 až 18dB mimo oblast' hlavného vyžarovacieho laloku
- ▶ zachová hlavný vyžarovací lalok ( pre pokles signálu o  $\pm 3\text{dB}$  )
- ▶ mierne zvýši zisk v hlavnom vyžarovacom laloku o 0,2 až 0,5dBi
- ▶ chráni zariadenie pred účinkami vonkajšieho prostredia, predlžuje jeho životnosť'
- ▶ zabezpečí lepší odstup signálu od šumu a nárast výkonu zariadenia NanoStation LOCO M5
- ▶ držiak TK umožňuje nastavenie elevácie v rozsahu až  $50^\circ$  ( $-10^\circ$  až  $+40^\circ$ )
- ▶ pri výmene zariadenia nie je nutná kompletná demontáž, nastavenie elevácie a azimu tu ostane zachované ( nie je nutná demontáž držiaka TK )

Parametre 20RFM5 LOCO pre NanoStation LOCO M5 sú dokladované meracím protokolom VÚS B.Bystrica ( číslo protokolu 79/608/2014/LRB(R)\_Eng ).

Merací protokol je prístupný k nahliadnutiu na webstránke výrobcu CSAT prípadne predajcu.

Tieniaci kryt 20RFM5 LOCO je označený nálepkou s názvom a logom CSAT.